

技術データシート

デフレクタ取付

製品番号: 50149785

UA US90-M18

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様	
種類	超音波センサ用リダイレクトアダプタ
機械の仕様	
寸法 (直径 x 長さ)	18 mm x 30 mm
ネジ寸	M18
正味重量	6 g
筐体色	黒色

分類	
関税分類番号	70099200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

