

Teknik veri sayfası

Yansıtıcı bant

Ürün no.: 50110191

REF 6-A-25x25

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yönden bağımsız	Hayır
Üçlü boyutu	0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	25 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	25 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	25 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	25 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	1 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467