



Art. n°: 50106977
KB-014S- 10000-14
Câble de raccordement



Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M16
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	14 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	14 pièce(s)
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble	6,7 mm
Longueur de câble	10.000 mm
Matériau de gaine	PVC

Données mécaniques

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M16
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	14 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé

Connexion 2	
Type de connexion	Extrémité libre