

## Hoja técnica


### Pieza de fijación

Código: 50149698

BTK IVS 1048

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Procesamiento de imágenes industrial
<b>Apropiado para</b>	IVS 1000i & DCR 1000i

### Datos mecánicos


<b>Peso neto</b>	128 g
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Enroscable
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Cabezal esférico
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Aluminio

### Clasificación


<b>Número de arancel</b>	76169990
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015

# Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



**Dibujos acotados**



B Punto de giro del cabezal esférico