Scheda tecnica dati
Unità di conferma
Cod. art.: 50145465
AC-ABF12

La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico

Dati tecnici

Funzioni

Funzioni	Override con AOPD con funzione di muting

Dati elettrici

Attribuzione contatti	2NO
Corrente di commutazione tramite pulsante	1 ... 1.000 mA
Carico di corrente max.	10 A

Dati di potenza

Tensione nominale di isolamento	500 V CA/CC

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Plastica
Numero di poli	4 poli

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	72 mm x 56 mm x 80 mm
Alloggiamento in plastica	Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto	250 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
	Nero
Materiale lamiera di serraggio	Acciaio inox

Comando e visualizzazione

Elementi di controllo	1 dispositivo di comando

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 80 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 80 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K
Classe di protezione	III

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri





Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Plastica
Numero di poli	4 poli

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)