

## Teknik veri sayfası

### Set emniyet sensörü

Ürün no.: 66900072

### MLDSET-M2-T4

#### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



## Set bundan oluşur

| Sayı | Ürün no. | Adı           | Ürün                                    | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 520144   | AC-SCM7U-BT   | Sensör modülü                           | Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 335, MLD 535<br>Besleme gerilimi: 24 V, DC, -20 ... 20 %<br>Bağlantı sayısı: 7 Adet<br>Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M12, 500 mm<br>Montaj braket türü: Montaj plakası                                                                                                |
| 1    | 560340   | BT-SET-240BC  | Set montaj braket                       | Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket<br>Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesi türü: 240° döner<br>Malzeme: Metal<br>Titreşim sönümlleme: Hayır                                                                                                                                                    |
| 1    | 560341   | BT-SET-240CC  | Set montaj braket                       | Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket<br>Montaj braket, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesi türü: 240° döner<br>Malzeme: Metal<br>Titreşim sönümlleme: Hayır                                                                                                                                                    |
| 1    | 66500200 | MLD-M003      | Yön değiştirici ayna                    | Işın sayısı: 3 Adet<br>Işın uzaklığı: 400 mm<br>Montaj braket türü: Somun montajı, Cihaz kolonuna montaj, Döner montaj braket                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 66578200 | MLD535-RT3M   | Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver | Özel versiyon: Entegre ışıklı susturma göstergesi, Entegre durum göstergesi<br>Çalışma mesafesi: 0,5 ... 6 m<br>Işın sayısı: 3 Adet<br>Işın uzaklığı: 400 mm<br>Tepki verme süresi: 50 ms<br>Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, Metal, 8 kutuplu                                                                                        |
| 4    | 426522   | Set-AC-MTX-4S | Susturma sensör seti                    | Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300<br>İşletme bölgesi: 0,05 ... 4 m, TKS 50x50 reflektörlü<br>Montaj braket türü: beraberinde gelen montaj braket<br>Susturma sensörleri türü: Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25C<br>Susturma sensörü sayısı: 4 Adet<br>Reflektör sayısı: 4 Adet |

## Teknik veriler

## Temel veriler

## Özel versiyon

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Özel versiyon | Entegre ışıklı susturma göstergesi |
|---------------|------------------------------------|

## İşlevler

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Entegre lazer hizalama yardımı | Hayır |
| Entegre durum göstergesi       | Hayır |

## Karakteristik parametreler

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tip                            | 4, IEC/EN 61496           |
| SIL                            | 3, IEC 61508              |
| SILCL                          | 3, IEC/EN 62061           |
| Performans Düzeyi (PL)         | e, EN ISO 13849-1         |
| Kullanım süresi T <sub>M</sub> | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori                       | 4, EN ISO 13849           |

## Koruma alanı verileri

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6 m |
|------------------|-------------|

## Optik veriler

|               |        |
|---------------|--------|
| Işın sayısı   | 3 Adet |
| Işın uzaklığı | 400 mm |

## Mekanik bilgiler

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Net ağırlık              | 18.445 g                                              |
| Susturma sensörleri türü | Reflektörden yansımali fotoelektrik sensörler PRK 25B |
| Susturma sensörü sayısı  | 4 Adet                                                |

## Teknik veriler

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27272703 |
| ECLASS 8.0            | 27272703 |
| ECLASS 9.0            | 27272703 |
| ECLASS 10.0           | 27272703 |
| ECLASS 12.0           | 27272703 |
| ECLASS 13.0           | 27272703 |
| ECLASS 14.0           | 27272703 |
| ECLASS 15.0           | 27272703 |
| ETIM 5.0              | EC001832 |
| ETIM 6.0              | EC001832 |
| ETIM 7.0              | EC001832 |
| ETIM 8.0              | EC001832 |
| ETIM 9.0              | EC001832 |
| ETIM 10.0             | EC001832 |

## Uyarılar

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Kullanım amacına dikkat edin!</b> |                                                                                                                                                                     |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.</li><li>Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.</li></ul> |