

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50137427

REF 6-S-20x40.P

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Área de aplicação	Farmácia
-------------------	----------

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Qualquer direção	Não
Tamanho de microprisma triplo	0,3 mm
Dimensão de montagem, largura	20 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	6 mm
Superfície refletora, altura	38 mm
Superfície refletora, largura	16 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PET
Estrutura, superfície ativa	Microtriple
Peso líquido	6 g
Tipo de fixação	Parafusável
Compatibilidade do material	ECOLAB

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

