

## 技术数据表

## 基站

配件编号: 50138134

Base HS 6678

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同



# 技术参数

## 基础数据

|    |         |
|----|---------|
| 类型 | 基站      |
| 适合 | HS 66x8 |

## 电气数据

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 性能数据       |                   |
| 供电电压 $U_B$ | 4.75 ... 14 V, DC |

## 接口

|    |             |
|----|-------------|
| 类型 | RS 232      |
|    | USB, RS 232 |

### RS 232

|      |                      |
|------|----------------------|
| 功能   | 过程                   |
| 传输速度 | 9,600 ... 115,200 Bd |
| 数据格式 | 可调节                  |
| 起始位  | 1                    |
| 数据位  | 7.8                  |
| 停止位  | 1.2                  |
| 奇偶性  | 可调节                  |
| 传输协议 | 可调节                  |
| 数据编码 | ASCII                |

### USB

|      |                 |
|------|-----------------|
| 功能   | 过程              |
| 运行模式 | COM端口仿真<br>键盘仿真 |
| 规格书  | USB 2.0         |

## 连接

|      |                 |
|------|-----------------|
| 接口数量 | 2 个             |
| 蓝牙范围 | 等级 1 (默认: 等级 2) |
| 蓝牙版本 | 4.0             |

### 连接1

|    |              |
|----|--------------|
| 功能 | 数据接口<br>维护接口 |
| 类型 | RJ41         |

### 连接2

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 蓝牙   |

## 机械参数

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 90 mm x 78 mm x 230 mm |
| 塑料外壳           | PC-ABS                 |
| 净重             | 298 g                  |

## 环境数据

|          |               |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -20 ... 50 °C |
| 环境温度, 储藏 | -40 ... 70 °C |

## 认证


|    |         |
|----|---------|
| 认证 | c UL US |
|----|---------|

## 分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280105 |
| ECLASS 13.0  | 27280105 |
| ECLASS 14.0  | 27280105 |
| ECLASS 15.0  | 27280105 |
| ECLASS 16.0  | 27280105 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |

## 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




## 电气连接

### 连接1

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 数据接口 |
|    | 维护接口 |
| 类型 | RJ41 |

## 电气连接

| 引脚 | 引脚分配                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 电缆 ID                 |
| 2  | +5 V DC               |
| 3  | GND                   |
| 4  | TxD RS 232 / n.c. USB |
| 5  | RxD RS 232 / D+ USB   |
| 6  | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 7  | CTS RS 232 / D- USB   |
| 8  | n.c.                  |
| 9  | n.c.                  |
| 10 | +12 V DC              |



### 连接2

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 蓝牙   |

## 操作和显示

| LED | 显示       | 说明          |
|-----|----------|-------------|
| 1   | 绿色, 闪烁   | 连接已建立       |
|     | 绿色, 长亮   | 施加工作电压      |
|     | 黄色, 闪烁   | 充电启动        |
|     | 黄色, 长亮   | 设备就绪, 初始化阶段 |
|     | 蓝, 长亮    | Paging      |
|     | 黄色, 快速闪烁 | 设备错误        |
|     | 绿色, 长亮   | 满电量         |