


## Scheda tecnica dati Cavo di collegamento

Cod. art.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M30                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 30 poli              |
| Modello                     | Assiale              |

#### Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

#### Proprietà del cavo

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Numero di conduttori          | 30 pezzo(i)                              |
| Colore della guaina           | Nero                                     |
| Schermato                     | Sì                                       |
| Modello di cavo               | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno)   | 9 mm                                     |
| Lunghezza cavo                | 5.000 mm                                 |
| Materiale della guaina        | PVC                                      |
| Idoneità per catena portacavi | No                                       |

### Certificazioni

|              |      |
|--------------|------|
| Omologazioni | RoHS |
|--------------|------|

#### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4             | 27279201 |
| eCl@ss 8.0               | 27279218 |
| eCl@ss 9.0               | 27060311 |
| eCl@ss 10.0              | 27060311 |
| eCl@ss 11.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |

## Collegamento elettrico


### Collegamento 1

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento         | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura  | M30                  |
| Tipo                         | female               |
| Numero di poli               | 30 poli              |
| Modello                      | Assiale              |
| Alloggiamento del connettore | Schermatura          |

#### Pin

#### Colore del conduttore

|    |                  |
|----|------------------|
| 1  | Bianco           |
| 2  | Marrone          |
| 3  | Verde            |
| 4  | Grigio           |
| 5  | Rosa             |
| 6  | Rosso            |
| 7  | Giallo           |
| 8  | Nero             |
| 9  | Viola            |
| 10 | Grigio / Rosa    |
| 11 | Blu / Rosso      |
| 12 | Bianco / Verde   |
| 13 | Marrone / Verde  |
| 14 | Bianco / Giallo  |
| 15 | Giallo / Marrone |
| 16 | Bianco / Grigio  |
| 17 | Grigio / Marrone |
| 18 | Bianco / Rosa    |
| 19 | Marrone / Rosa   |
| 20 | Bianco / Blu     |
| 21 | Blu / Marrone    |
| 22 | Bianco / Rosso   |
| 23 | Marrone / Rosso  |
| 24 | Bianco / Nero    |



## Collegamento elettrico

| Pin | Colore del conduttore |
|-----|-----------------------|
| 25  | Marrone / Nero        |
| 26  | Giallo / Grigio       |
| 27  | Rosa / Verde          |
| 28  | -                     |
| 29  | Blu                   |
| 30  | Grigio / Verde        |

### Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|