

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M30
Tipo	Conector hembra
Número de polos	30 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	30 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	9 mm
Longitud de cable	5.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Certificaciones

Certificaciones	RoHS
-----------------	------

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica


### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M30
Tipo	Conector hembra
Número de polos	30 polos
Versión	Axial
Carcasa del conector	Blindaje

### Pin

### Color de conductor

1	Blanco
2	Marrón
3	Verde
4	Gris
5	Rosa
6	Rojo
7	Amarillo
8	Negro
9	Violeta
10	Gris / Rosa
11	Azul / Rojo
12	Blanco / Verde
13	Marrón / Verde
14	Amarillo / Blanco
15	Amarillo / Marrón
16	Blanco / Gris
17	Gris / Marrón
18	Blanco / Rosa
19	Marrón / Rosa
20	Azul / Blanco
21	Azul / Marrón
22	Blanco / Rojo
23	Marrón / Rojo
24	Blanco / Negro



## Conexión eléctrica

Pin	Color de conductor
25	Marrón / Negro
26	Amarillo / Gris
27	Rosa / Verde
28	-
29	Azul
30	Gris / Verde

### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------