


## Scheda tecnica dati Cavo di collegamento

Cod. art.: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Materiale corpo dell'impugnatura	PUR
Numero di poli	16 poli
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
<b>Proprietà del cavo</b>	
Numero di conduttori	16 pezzo(i)
Sezione del conduttore	Tensione: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / segnale: 14 x 0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	Tensione: 18 / segnale: 26
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	7,5 mm
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Isolamento del conduttore	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

### Dati meccanici

Raggio di curvatura posa fissa, min.	Min. 6 x diametro del cavo
--------------------------------------	----------------------------

### Dati ambientali

Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa	0 ... 80 °C
---	-------------

### Certificazioni

Omologazioni	RoHS
--------------	------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Collegamento elettrico


### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Materiale corpo dell'impugnatura	PUR
Numero di poli	16 poli
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

### Pin

### Colore del conduttore

1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Giallo
5	Grigio
6	Rosa
7	Blu
8	Rosso
9	Nero
10	Viola
11	Grigio / Rosa
12	Blu / Rosso
13	Bianco / Verde
14	Marrone / Verde
15	Bianco / Giallo
16	Giallo / Marrone



# Collegamento elettrico

## Collegamento 2

---

Tipo di collegamento

A cablare