



Cod. art.: 50114492
Base f. IT 1902
Docking station



 Bluetooth



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori

Cod. art.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Docking station

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B 4,75 ... 5,25 V , CC

Interfaccia

Tipo PS/2
RS 232
USB

Collegamento

Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Portata Bluetooth Classe 2
Versione Bluetooth 2.1

Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ41
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione

Collegamento 2

Tipo di collegamento Presa jack
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione

Collegamento 3

Tipo di collegamento Bluetooth

Dati meccanici

Dimensioni (L x P x H) 100 mm x 84 mm x 132 mm
Materiale dell'alloggiamento UL 94-V0
Peso netto 200 g

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto/i
Funzione dell'elemento di controllo Paging

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C

Certificazioni

Omologazioni c UL US

Classificazione


Voce tariffaria doganale 85176200
eCl@ss 8.0 27289290

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002997 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |

Collegamento elettrico

| Collegamento 1 | |
|----------------------|--|
| Tipo di collegamento | RJ41 |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|--------------------------|
| 1 | Schermatura |
| 2 | Cable ID (ID cavo) |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 / n.c. USB |
| 5 | RxD RS 232 / n.c. USB |
| 6 | CTS RS 232 / n.c. USB |
| 7 | +5 V CC |
| 8 | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 9 | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



| Collegamento 2 | |
|----------------------|--|
| Tipo di collegamento | Presa jack |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
| Diametro | 5,4 |
| Numero di poli | 2 poli |

| Collegamento 3 | |
|----------------------|---|
| Tipo di collegamento | Bluetooth |
| Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |

Comando e visualizzazione


LED

| LED | Display | Significato |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Rosso, 1x lampeggiante | Trasmissione dati attiva |
| | Rosso, costantemente acceso | Stato ready |
| 2 | Verde, lampeggiante | Procedura di caricamento attiva |
| | Verde, costantemente acceso | Batteria carica |


Cod. art.: 50114492 – Base f. IT 1902 – Docking station

Accessori



Sistemi di connessione - Unità di collegamento

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------------|---|
|  | 50112891 | MA 248i Profinet Gateway | Unità di collegamento modulare | Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: PROFINET, RS 232 Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65 |

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|---|-----------|---------------|----------------------|---|
|  | 50113397 | KB JST-HS-300 | Cavo di collegamento | Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR |

Alimentatori

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|---|
|  | 50114517 | KB 232-1 IT190x | Cavo di interconnessione | Idoneo per interfaccia: RS 232, TTL Collegamento 1: RJ45 Collegamento 2: Sub-D, Assiale, female, 9 poli Collegamento 3: Connettore circolare, A innesto, Assiale, female, 2 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 3.000 mm Materiale della guaina: PVC |
|  | 50114525 | NT f. IT 1900+Base-EU | Alimentatore | Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 5 V CC, 1 A Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz |

Avviso

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze electronic nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.