



**Cod. art.: 426298**  
**MLDSET AC-ABF 70INV. A.1**  
**Unità di conferma**



La figura può variare

## Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

## Dati tecnici

<b>Dati di base</b>	
Contiene	Fissaggio a bloccaggio Piastra di montaggio Unità di conferma AC-ABF70.INV
Idoneo per	Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300
<b>Funzioni</b>	
Funzioni	Override con AOPD con funzione di muting Reinizializzazione del blocco di avviamento/riavviamento Tasto di restart illuminato
Tasto di restart	Sì
Lampada a LED	No
<b>Dati elettrici</b>	
Corrente di commutazione tramite pulsante	1 ... 1.000 mA
<b>Dati di potenza</b>	
Tensione di alimentazione U <sub>B</sub>	24 V , CC , -20 ... 20 %
<b>Collegamento</b>	
Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
<b>Collegamento 1</b>	
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Funzione	Collegamento con l'apparecchio
Lunghezza cavo	5.000 mm
Grandezza della filettatura	M12
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
<b>Collegamento 2</b>	
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Funzione	Collegamento con PLC
Lunghezza cavo	200 mm
Grandezza della filettatura	M12
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
<b>Dati meccanici</b>	
Dimensioni (L x P x H)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Materiale dell'alloggiamento	Vetrorinforzato (PPS), autoestinguento
<b>Dati ambientali</b>	
Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 70 °C
<b>Certificazioni</b>	
Grado di protezione	IP 67 IP 69K
Classe di protezione	III

**Classificazione**

Voce tariffaria doganale	85369095
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

**Collegamento elettrico**

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Funzione	Collegamento con l'apparecchio
Lunghezza cavo	5.000 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Sezione del conduttore	
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Cavo con connettore circolare
Funzione	Collegamento con PLC
Lunghezza cavo	200 mm
Materiale della guaina	PUR
Colore del cavo	Nero
Sezione del conduttore	
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A