

Hoja técnica


Cable de conexión

Código: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M30
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Propiedades de cable

Número de conductores	16 Unidad(es)
Sección de conductor	Tensión: 2 x 1 mm ² / señal: 14 x 0,14 mm ²
AWG	Tensión: 18 / señal: 26
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	7,5 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aislamiento del conductor	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Radio de curvatura para tendido fijo, mín.	Mín. 6 x diámetro de cable
--	----------------------------

Datos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo	0 ... 80 °C
--	-------------

Certificaciones

Certificaciones	RoHS
-----------------	------

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Conexión eléctrica


Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M30
Tipo	Conector hembra
Material del cuerpo	PUR
Número de polos	16 polos
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Pin

Color de conductor

1	Blanco
2	Marrón
3	Verde
4	Amarillo
5	Gris
6	Rosa
7	Azul
8	Rojo
9	Negro
10	Violeta



Conexión eléctrica

Pin	Color de conductor
11	Gris / Rosa
12	Azul / Rojo
13	Blanco / Verde
14	Marrón / Verde
15	Amarillo / Blanco
16	Amarillo / Marrón

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------