

## Fiche technique

### Câble de liaison

Art. n°: 50128318  
KB 301-10000

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Adapté pour           | BCL 300i |
|                       | BCL 301i |
| Adapté pour interface | RS 232   |

Connexion

Connexion 1

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type de connexion    | Réglette à douilles |
| Nombre de pôles      | 32 pôles            |
| Connecteur rond, LED | Non                 |

Connexion 2

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de connexion | JST ZHR  |
| Nombre de pôles   | 10 pôles |
|                   | 6 pôles  |

Propriétés du câble

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Nombre de brins                                     | 16 pièce(s)      |
| Couleur de la gaine                                 | Noir             |
| Blindé                                              | Oui              |
| Modèle de câble                                     | Câble de liaison |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 8,5 mm           |
| Longueur de câble                                   | 10.000 mm        |
| Matériau de gaine                                   | PVC              |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non              |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

Raccordement électrique

Connexion 1

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Type de connexion    | Réglette à douilles |
| Nombre de pôles      | 32 pôles            |
| Connecteur rond, LED | Non                 |

Connexion 2

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de connexion | JST ZHR  |
| Nombre de pôles   | 10 pôles |
|                   | 6 pôles  |