



Código: 426298
MLDSET AC-ABF 70INV. A.1
Unidad de confirmación



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

Código: 426298 – MLDSET AC-ABF 70INV. A.1 – Unidad de confirmación

Datos técnicos

Datos básicos	
Incluye	Placa de montaje Sujeción de apriete Unidad de confirmación AC-ABF70.INV
Apropiado para	Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Funciones	
Funciones	Habilitación en AOPD con función de muting Pulsador de reinicio iluminado Reinicialización del rearme manual/automático
Pulsador de reinicio	Sí
Lámpara LED	No
Datos eléctricos	
Corriente de conmutación a través del pulsador	1 ... 1.000 mA
Datos de potencia	
Tensión de alimentación U_B	24 V , CC , -20 ... 20 %
Conexión	
Número de conexiones	2 Unidad(es)
Conexión 1	
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Función	Conexión con el equipo
Longitud de cable	5.000 mm
Tamaño de rosca	M12
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Conexión 2	
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Función	Conexión con PLC
Longitud de cable	200 mm
Tamaño de rosca	M12
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Datos mecánicos	
Dimensiones (An x Al x L)	110 mm x 80 mm x 110 mm
Material de carcasa	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Datos ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 70 °C
Certificaciones	
Índice de protección	IP 67 IP 69K
Clase de seguridad	III

Clasificación

Número de arancel	85369095
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

Conexión eléctrica

Conexión 1	
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Función	Conexión con el equipo
Longitud de cable	5.000 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Sección de conductor	
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A

Conexión 2	
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Función	Conexión con PLC
Longitud de cable	200 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Sección de conductor	
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Material	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A