

## Teknik veri sayfası

### Çift yaprak kontrolü güçlendirici

Ürün no.: 50104038

VDB 12B/6.1P

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	12
Fiziksel prensip	Ultrasonik
Uygulama	Çift yaprak kontrolü

## Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	18 ... 30 V, DC

Girişler	
Tanıtmaya giriş sayısı	1 Adet

Tanıtmaya girişleri	
Tür	Tanıtmaya girişi

Tanıtmaya girişi 1	
--------------------	--

Çıkışlar	
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	4 Adet

Anahtarlama çıkışları	
Tür	Dijital anahtarlama çıkışı

Anahtarlama çıkışı 1	
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
İşlev	Tekli yaprak algılandı veya $\geq 1$ yaprak

Anahtarlama çıkışı 2	
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
İşlev	Çift yaprak algılandı veya $\geq 2$ yaprak

Anahtarlama çıkışı 3	
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
İşlev	Çift yaprak kaydedildi

Anahtarlama çıkışı 4	
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
İşlev	İşleme hazır olma

## Zaman davranışı

Anahtarlama frekansı	200 Hz
----------------------	--------

## Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	84 mm x 37 mm x 98 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum
Net ağırlık	400 g

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
Kumanda elemanları	Tanıtmaya düğmesi

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
-------------------------	-------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Geçerli norm	IEC 60947-5-2

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

#### Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.