

## Scheda tecnica dati

## Specchio deflettore

Cod. art.: 529615

UM60-1500

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | UM                             |
| <b>Tipo di colonne e specchi</b> | Specchio deflettore posteriore |

### Dati meccanici

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Dimensioni (P x H x L)</b>            | 25 mm x 68 mm x 1.570 mm                             |
| <b>Peso netto</b>                        | 2.820 g                                              |
| <b>Colore dell'alloggiamento</b>         | Giallo, RAL 1021                                     |
| <b>Tipo di fissaggio</b>                 | Montaggio su scanalatura<br>Supporto girevole        |
| <b>Idoneo per sensore</b>                | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300 |
| <b>Altezza del campo protetto fino a</b> | 1.500 mm                                             |
| <b>Lunghezza dello specchio</b>          | 1.560 mm                                             |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 70099200 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279207 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279207 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273605 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273605 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273605 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC002467 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC002467 |


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

### Specchio



L Lunghezza = 1570 mm  
SL Lunghezza specchio = 1560 mm



### Distanze di montaggio



A Max. 500 mm

## Disegni quotati


Montaggio con staffa standard BT-UM60




- A Laterale
- B posteriore
- C Inclinazione regolabile (0 - 90°)

## Disegni quotati

Montaggio con supporto orientabile BT-SSD



A



B

A posteriore

B Lateralmente 45°