

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50130289

TK 50 x100-Set

내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

세트 구성품

	개수	품목 번호	명칭	품목	설명
	2	50009419	BT 910M	브래킷	고정 부품 모델: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속
	1	50003191	TK 50x100	반사판	디자인: 장방형 육각 엘리먼트 크기: 4 mm 반사면: 46 mm x 96 mm 재료: 플라스틱 캐리어 물질: 플라스틱 재료 화학 성분 표시: PMMA8N 고정: 뒷면 부착 가능

기술 데이터

기술 데이터

디자인	장방형
트리플 반사판 크기	4 mm
설치 치수 너비	49.5 mm
설치 치수 높이	99 mm
설치 치수 두께	9 mm
반사면 높이	96 mm
반사면 너비	46 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	플라스틱
편광 변경식	예
반사판 재료 화학 성분 표시	PMMA8N
활성면 구조	트리플
순중량	32 g
고정 방식	뒷면 부착 가능

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

