

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Wersja specjalna

|                  |            |
|------------------|------------|
| Wersja specjalna | Ogrzewanie |
|------------------|------------|

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania $U_B$ | 230 ... 230 V, AC |
|--------------------------|-------------------|

## Zachowanie czasowe

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Częstotliwość jako zakres | 50 ... 50 Hz |
|---------------------------|--------------|

## Dane mechaniczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Konstrukcja                        | prostokątny                             |
| Niezależnie od kierunku            | Nie                                     |
| Wysokość powierzchni refleksyjnej  | 914 mm                                  |
| Szerokość powierzchni refleksyjnej | 914 mm                                  |
| Materiał nośnika                   | Kompozyt aluminiowy                     |
| Masa netto                         | 13.700 g                                |
| Rodzaj mocowania                   | Mocowanie przelotowe<br>Płyta montażowa |

## Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 70 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85168080 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279203 |
| ECLASS 8.0          | 27279203 |
| ECLASS 9.0          | 27273601 |
| ECLASS 10.0         | 27273601 |
| ECLASS 11.0         | 27273601 |
| ECLASS 12.0         | 27273601 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |