

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50115022

Reflexfolie 914x914mm-H

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Speciale uitvoering

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Speciale uitvoering | Verwarming |
|---------------------|------------|

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Voedingsspanning U <sub>B</sub> | 230 ... 230 V, AC |
|---------------------------------|-------------------|

### Tijdgedrag

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Frequentie als bereik | 50 ... 50 Hz |
|-----------------------|--------------|

### Mechanische gegevens

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Bouwvorm                                          | rechthoekig            |
| Afhankelijk van de richting                       | Ja                     |
| Reflectievlak hoogte                              | 914 mm                 |
| Reflectievlak breedte                             | 914 mm                 |
| Materiaal reflector                               | Kunststof/metaal       |
| Materiaal drager                                  | Aluminiumcomposiet     |
| Polarisatie-wijzigend                             | Ja                     |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA                   |
| Structuur actief vlak                             | Microprisma            |
| Nettogewicht                                      | 13.700 g               |
| Type bevestiging                                  | Doorgaande bevestiging |
|                                                   | Montageplaat           |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
|------------------------------|---------------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85168080 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279203 |
| ECLASS 8.0         | 27279203 |
| ECLASS 9.0         | 27273601 |
| ECLASS 10.0        | 27273601 |
| ECLASS 11.0        | 27273601 |
| ECLASS 12.0        | 27273601 |
| ECLASS 13.0        | 27273601 |
| ECLASS 14.0        | 27273601 |
| ECLASS 15.0        | 27273601 |
| ECLASS 16.0        | 27273601 |
| ETIM 5.0           | EC002467 |
| ETIM 6.0           | EC002467 |
| ETIM 7.0           | EC002467 |
| ETIM 8.0           | EC002467 |
| ETIM 9.0           | EC002467 |
| ETIM 10.0          | EC002467 |
| UNSPSC 26.08       | 39121551 |