

Teknik veri sayfası

Sinyal kolon elemanı

Ürün no.: 50142896

A7-MW2

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	A7
İçeriği	4 adet altıgen somun M5 / çelik, galvanize 4 adet pul A5,3 / çelik, galvanize 4 adet silindirik vida M5 x 20 / çelik, galvanize 4 adet yaylı halka M5 / çelik, galvanize
Bunlar için uygundur:	A7 - Advanced Series serisi sinyal kolonlar elemanı

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	L biçiminde
Ölçü (G x Y x U)	74 mm x 70 mm x 67 mm
Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Net ağırlık	151 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Açı L biçiminde
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	sabit
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73181900
ECLASS 5.1.4	27371233
ECLASS 8.0	27371233
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371233
ECLASS 11.0	27371233
ECLASS 12.0	27371233
ECLASS 13.0	27371233
ECLASS 14.0	27371233
ECLASS 15.0	27371233
ECLASS 16.0	27371233
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001152
ETIM 7.0	EC001153
ETIM 8.0	EC001153
ETIM 9.0	EC001153
ETIM 10.0	EC001153
UNSPSC 26.08	32151500

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

