

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50144751

BT 708M-APSET

### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Serie</b>	BT 7xx
<b>Incluye</b>	Cable de interconexión Kit de tierra para la puesta en marcha
<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Sistema de medición de contornos
<b>Apropiado para</b>	Sistema de medición de contornos CMS 700i

### Conexión

<b>Número de conexiones</b>	1 Unidad(es)
<b>Conexión 1</b>	
<b>Función</b>	Alimentación de tensión Control del flujo de aire (pin 4 = SWIN 1) Señal de velocidad de rotación (pin 5 = SWOUT 1)
<b>Tipo de conexión</b>	Cable con conector redondo
<b>Longitud de cable</b>	200 mm
<b>Material de cubierta</b>	PUR
<b>Color de cable</b>	Negro
<b>Número de conductores</b>	5 hilos
<b>Tamaño de rosca</b>	M12
<b>Tipo</b>	Conector macho
<b>Material</b>	Metal
<b>Número de polos</b>	5 polos
<b>Codificación</b>	Codificación A

### Datos mecánicos

<b>Denominación normalizada pieza de fijación, metal</b>	Acero, galvanizado
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Dispositivo de purga de aire con ventilador de flujo cruzado
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Brazos de montaje con taladro M8
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Premontado con brazos de montaje
<b>Longitud efectiva</b>	800 mm
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Acero
<b>Amortiguación de vibraciones</b>	No

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

<b>Función</b>	Alimentación de tensión Control del flujo de aire (pin 4 = SWIN 1) Señal de velocidad de rotación (pin 5 = SWOUT 1)
<b>Tipo de conexión</b>	Cable con conector redondo
<b>Longitud de cable</b>	200 mm
<b>Material de cubierta</b>	PUR
<b>Color de cable</b>	Negro
<b>Número de conductores</b>	5 hilos
<b>Tamaño de rosca</b>	M12
<b>Tipo</b>	Conector macho
<b>Material</b>	Metal
<b>Número de polos</b>	5 polos
<b>Codificación</b>	Codificación A

Pin	Asignación de pines	Color de conductor
1	+24 V	Rojo
2	n.c.	-
3	GNDIN	Azul
4	SWIN 1	Amarillo
5	SWOUT 1	Blanco

