

## Scheda tecnica dati

### Kit supporto

Cod. art.: 424422

BT-2SB10

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|   |  |
|---|--|
| <b>Contiene</b>                         | 2 BT-SB10  |
| <b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b> | Cortine fotoelettriche di intercettazione<br>Cortine fotoelettriche di misura<br>Cortine fotoelettriche di sicurezza<br>Fotocellule di sicurezza   |
| <b>Idoneo per</b>                       | Barriere fotoelettriche monoraggio di sicurezza MLD500<br>Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300<br>Cortine fotoelettriche CML700i<br>Cortine fotoelettriche CSL 710<br>Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300<br>In particolare per gli apparecchi con grande altezza del campo protetto |

### Dati meccanici



|   |   |
|---|---|
| <b>Modello di elemento di fissaggio</b>     | Supporto di fissaggio                     |
| <b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>     | Fissaggio passante                        |
| <b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>  | Serrabile<br>Sulla scanalatura C laterale |
| <b>Tipo di elemento di fissaggio</b>        | Orientabile                               |
| <b>Campo di oscillazione</b>                | -8 ... 8 °                                |
| <b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b> | Metallo                                   |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 79070000 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Disegni quotati

### Varianti di montaggio

