

Scheda tecnica dati


Cavo adattatore

Cod. art.: 549953

CB-MSI/D9-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza ad olio e lubrificanti
--------------	-----------------------------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Spina jack
Modello	Assiale
Diametro	2,5 mm

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	2 pezzo(i)
Sezione del conduttore	0,14 mm ²
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	4 mm
Lunghezza cavo	3.000 mm
Materiale della guaina	PUR
Idoneità per catena portacavi	No

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Spina jack
Modello	Assiale
Diametro	2,5 mm
Numero di poli	2 poli