

## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 429279

CB-M12-5000E-8TP

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

## Dati di base

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti                                     |
| Idoneo per   | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500 host, MiddleGuest e Guest |

## Collegamento

## Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

## Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |

## Proprietà del cavo

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Numero di conduttori          | 8 pezzo(i)               |
| Colore della guaina           | Nero                     |
| Schermato                     | Sì                       |
| Modello di cavo               | Cavo di interconnessione |
| Diametro del cavo (esterno)   | 7 mm                     |
| Lunghezza cavo                | 5.000 mm                 |
| Materiale della guaina        | PUR                      |
| Idoneità per catena portacavi | No                       |

## Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |

## Collegamento elettrico

## Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

## Collegamento 2

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Assiale              |