


Scheda tecnica dati Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50104025

KB 031-2000-01

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio 30 V CA/CC

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Sub-D

Connettore circolare, LED No

Tipo female

Numero di poli 15 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Sub-D

Proprietà del cavo

Numero di conduttori 15 pezzo(i)

Schermato Sì

Modello di cavo Cavo di collegamento (aperto da un lato)

Diametro del cavo (esterno) 8,1 mm

Lunghezza cavo 2.000 mm

Idoneità per catena portacavi No

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento Sub-D

Connettore circolare, LED No

Tipo female

Numero di poli 15 poli

Modello Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento Sub-D

Tipo male

Numero di poli 15 poli

Modello Angolare