

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50136188

KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-050

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur	Ethernet

Elektrik verileri

Güç verileri	
Çalışma voltajı	Maks. 125 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	açılı
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Versiyon	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
İletken enine kesiti	0,14 mm ²
AWG	26
Renk kılıf	Yeşil
Korumalı	Evet
Silikonsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	6,4 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PE
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca aleve karşı dayanım

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
Net ağırlık	255 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67, RJ45 için IP 20
---------------	------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	açılı
Yuvarlak konektör, LED	Hayır


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Versiyon	eksenel

Devre şeması

Bağlantı şeması



- a Kablo kesiti beyaz/turuncu
b Esnek kablo turuncu
c Kablo kesiti beyaz/yeşil

- d Esnek kablo yeşil
e Kablo kesiti beyaz/kahverengi
f Esnek kablo kahverengi

- g Kablo kesiti beyaz/mavi
h Esnek kablo mavi
i Blendaj