

기술 데이터 시트

트랜스폰더

품목 번호: 50114961

TFM 05 1910.219

내용

- 기술 데이터
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	TFM
적합한 적용 대상:	RFM
칩	I-CodeSLI
주파수 대역	13.56 MHz

전기 데이터

성능 데이터	
메모리 액세스	기록 판독
메모리 용량	128 B
메모리 블록	32 개수
메모리 블록 크기	4 B
축적 시간	50 ms
메모리 타입	EEPROM

인증

유효 규정	ISO 15693
-------	-----------

기술 데이터

디자인	유리
두께	1 mm
외부 직경	50 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PVC
순중량	4 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 75 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 75 °C

인증


보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85235200
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280402
eCl@ss 11.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996

액세서리

고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50107103	Spacer 50 HT	스페이서 홀더	하우징 디자인: 중공 원통 외부 직경: 50 mm 내부 직경: 5 mm 하우징 재료: 플라스틱, PA 66

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.