

Technisch gegevensblad

Afbuigspiegel

Art.-nr.: 529602

UM60-225

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	UM
Type, kolommen en spiegels	Afbuigspiegel aan achterzijde

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	25 mm x 68 mm x 295 mm
Nettogewicht	700 g
Kleur behuizing	geel, RAL 1021
Type bevestiging	Draaihouder Groefmontage
Geschikt voor sensor	Veiligheidslichtschermen MLC 500, MLC 300
Veiligheidszonehoogte tot en met	225 mm
Spiegellengte	285 mm


Classificatie

Douanetariefnummer	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706

Maattekeningen

Alle maten in millimeter


Spiegel



L Lengte = 295 mm
SL Spiegellengte = 285 mm




Montageafstanden



A Max. 500 mm

Maattekeningen



Montage met standaardhoekprofiel BT-UM60




- A aan de zijkant
- B aan achterzijde
- C Schuin verstelbaar (0 - 90°)

Maattekeningen

Montage met zwenkhouter BT-SSD



A



B

- A aan achterzijde
B Aan de zijkant 45°