

Teknik veri sayfası

Ayna kolonu

Ürün no.: 549791

UMC-1002-S2

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	UMC
Tek ayna sayısı	2 Adet
İçeriği	Zemine montaj için montaj braket seti
Bunlar için uygundur:	Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300
Tip, kolonlar ve ayna	Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu

İşlevler

İşlevler	ayarlanabilir, 3 yön Aynaların basit yükseklik ayarı Basit eksenel hizalama Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme Tüm 3 eksen de tekli aynaları tam hizalama
----------	--

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	160 mm x 1.060 mm x 149 mm
Malzeme gövde	Metal Plastik
Metal gövde	Alüminyum
Net ağırlık	4.670 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1021 siyah, RAL 9005
Montaj braket türü	Montaj plakası Zemin montaj braket
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu	Evet
Ayaksız kolon yüksekliği	1.000 mm
Aksesuarın dıştan montajı	arkada
Tekli aynanın orta mesafesi	500 mm

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	76042990
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706