

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50114185

REF 6-S-20x40

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Bouwvorm                                          | rechthoekig |
| Afhankelijk van de richting                       | Ja          |
| Tripelrastermaat                                  | 0,3 mm      |
| Montagemaat breedte                               | 20 mm       |
| Montagemaat hoogte                                | 60 mm       |
| Montagemaat dikte                                 | 6 mm        |
| Reflectievlak hoogte                              | 38 mm       |
| Reflectievlak breedte                             | 16 mm       |
| Materiaal reflector                               | Kunststof   |
| Materiaal drager                                  | Kunststof   |
| Polarisatie-wijzigend                             | Ja          |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N      |
| Structuur actief vlak                             | Microtriple |
| Nettogewicht                                      | 6 g         |
| Type bevestiging                                  | schroefbaar |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279203 |
| ECLASS 8.0         | 27279203 |
| ECLASS 9.0         | 27273601 |
| ECLASS 10.0        | 27273601 |
| ECLASS 11.0        | 27273601 |
| ECLASS 12.0        | 27273601 |
| ECLASS 13.0        | 27273601 |
| ECLASS 14.0        | 27273601 |
| ECLASS 15.0        | 27273601 |
| ECLASS 16.0        | 27273601 |
| ETIM 5.0           | EC002467 |
| ETIM 6.0           | EC002467 |
| ETIM 7.0           | EC002467 |
| ETIM 8.0           | EC002467 |
| ETIM 9.0           | EC002467 |
| ETIM 10.0          | EC002467 |
| UNSPSC 26.08       | 39121551 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

