

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50136637

KD U-M23-JA-P1-200

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 120 V AC/DC
-----------------	-------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M23
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Malzeme kavrama cismi	TPU
-----------------------	-----

Kutup sayısı	19 kutuplu
--------------	------------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli
-------	--

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	19 Adet
----------------	---------

İletken enine kesiti	0,5 mm ²
----------------------	---------------------

İletken enine kesiti	16 x 0,5 mm ²
----------------------	--------------------------

	3 x 1 mm ²
--	-----------------------

AWG	21
-----	----

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korumalı	Hayır
----------	-------

Silikonsuz	Evet
------------	------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
-----------------	------------------------------------

Kablo çapı (dış)	11,6 mm
------------------	---------

Kablo uzunluğu	20.000 mm
----------------	-----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

İletken izolasyonu	PP
--------------------	----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Dış kaplamanın özellikleri	Silikon, halojen ve içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir
----------------------------	--

Dış kaplamanın dayanıklılığı	hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 uyarınca iyi bir yağ ve kimyasal dayanımına sahiptir ve alev geciktiricidir
------------------------------	--

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	3.307 g
-------------	---------

Eğilme döngüleri	2.000.000 Adet
------------------	----------------

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
-------------------------------------	----------------------

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı
--	---------------------

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-25 ... 80 °C
---------------------------------------	---------------

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-50 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121604
--------------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dişi büyüklüğü	M23
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Malzeme kavrama cismi	TPU
-----------------------	-----

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Pin

İletken rengi

1	mor
2	Kırmızı
3	gri
4	Kırmızı / Mavi
5	Yeşil
6	Mavi
7	gri / pembe
8	beyaz / Yeşil
9	beyaz / Sarı
10	beyaz / gri
11	siyah
12	Sarı / Yeşil
13	kahverengi / Sarı
14	kahverengi / Yeşil
15	beyaz
16	Sarı
17	pembe
18	gri / kahverengi
19	kahverengi



Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------