

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50116725

TKS 85x85

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bouwworm                                          | rechthoekig                         |
| Afhankelijk van de richting                       | Nee                                 |
| Tripelrastermaat                                  | 4 mm                                |
| Montagemaat breedte                               | 85 mm                               |
| Montagemaat hoogte                                | 85 mm                               |
| Montagemaat dikte                                 | 8,5 mm                              |
| Reflectievlak hoogte                              | 77 mm                               |
| Reflectievlak breedte                             | 77 mm                               |
| Materiaal reflector                               | Kunststof                           |
| Materiaal drager                                  | Kunststof                           |
| Polarisatie-wijzigend                             | Ja                                  |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N                              |
| Structuur actief vlak                             | Triple                              |
| Nettogewicht                                      | 47 g                                |
| Type bevestiging                                  | Doorgaande bevestiging<br>kleefbaar |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Douanetarifnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279203 |
| ECLASS 8.0        | 27279203 |
| ECLASS 9.0        | 27273601 |
| ECLASS 10.0       | 27273601 |
| ECLASS 11.0       | 27273601 |
| ECLASS 12.0       | 27273601 |
| ECLASS 13.0       | 27273601 |
| ECLASS 14.0       | 27273601 |
| ECLASS 15.0       | 27273601 |
| ECLASS 16.0       | 27273601 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |
| ETIM 10.0         | EC002467 |
| UNSPSC 26.08      | 39121551 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

