

Technisch gegevensblad

Verbindingskabel

Art.-nr.: 50120463

KB 301-3000-MA200

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface RS 232

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Contrastekkerprofiel

Aantal polen 32 -polig

Aansluiting 2

Type aansluiting JST ZHR

Aantal polen 10 -polig

6 -polig

Kabeleigenschappen

Aantal aders 16 St.

Kleur mantel zwart

Afgeschermd Ja

Kabeluitvoering Verbindingskabel

Kabeldiameter (uitwendig) 8,1 mm

Kabellengte 3.000 mm

Materiaal mantel PVC

Geschikt voor kabelrupsen Nee

Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

eCl@ss 5.1.4 27279201

eCl@ss 8.0 27279218

eCl@ss 9.0 27060311

eCl@ss 10.0 27060311

eCl@ss 11.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Contrastekkerprofiel

Aantal polen 32 -polig

Aansluiting 2

Type aansluiting JST ZHR

Aantal polen 10 -polig

6 -polig

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50117011	KB USB A - USB miniB	Onderhoudskabel	Geschikt voor interface: USB Aansluiting 1: USB Aansluiting 2: USB Afgeschermd: Ja Kabellengte: 1.500 mm Materiaal mantel: PVC

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.