

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50113396

KB DSub-9P-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per interfaccia	RS 232
------------------------	--------

Collegamento

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	8 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	6 mm
Lunghezza cavo	3.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Pin Assegnazione dei pin

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Collegamento 2

Funzione	Interfaccia dati
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

Leuze

