

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50113396

KB DSub-9P-3000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	RS 232
-------------------------	--------

Conexão

Conexão 1

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	8 Unid.
Cor da bainha	Cinza
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	6 mm
Comprimento do cabo	3.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Pino Ocupação de pinos

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Conexão 2

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Ligação elétrica

Pino	Ocupação de pinos
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

