

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113396

KB DSub-9P-3000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur RS 232

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
Renk kılıf	gri
Korunmalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Pin Pin tahsisi

1	DCD
2	RxD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	DTR
2	TXD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI

Leuze

