

## Folha de dados técnicos

### Cabo de conexão

N.º do art.: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	LSIS 400i Standard
Adequado para interface	RS 232

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos

#### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Características dos cabos

Número de fios	10 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	8,5 mm
Comprimento do cabo	3.000 mm
Material da bainha	PUR
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCI@ss 5.1.4	27279201
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060311
eCI@ss 10.0	27060311
eCI@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Ligação elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos

### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial