

## Hoja técnica

### Cable de conexión

Código: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	LSIS 400i Standard
Apropiado para interfaz	RS 232

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos

#### Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

### Propiedades de cable

Número de conductores	10 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Si
Versión de cable	Cable de interconexión
Diámetro de cable (externo)	8,5 mm
Longitud de cable	3.000 mm
Material de cubierta	PUR
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	JST ZHR
Número de polos	10 polos
	6 polos

### Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial