


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	axiaal
Bedrijfsstroom per contact	4 A
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	gebogen
Bedrijfsstroom per contact	4 A

Kabeleigenschappen

Aantal aders	3 St.
Aderdoorsnede	0,34 mm ²
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	4,3 mm
Kabellengte	5.000 mm
Materiaal aders	Koper
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-25 ... 80 °C
---	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	axiaal
Bedrijfsstroom per contact	4 A
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal greepgedeelte	TPU
Aantal polen	3 -polig
Uitvoering	gebogen
Bedrijfsstroom per contact	4 A

Bedradingschema's

Bedradingschema

