

기술 데이터 시트

연결 케이블

품목 번호: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	LSIS 400i 표준
인터페이스에 적합함	RS 232

전기 데이터

성능 데이터	
작동 전압	30V AC/DC

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
연결 2	
연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	10 핀
	6 핀
연결 3	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

케이블 특성

와이어 개수	10 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	중간 케이블
케이블 직경(외경)	8.5 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	10 핀
	6 핀

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼