

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 150681

CB-M12-1500-3GF/WM

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Tension de fonctionnement	30 V CA/CC
---------------------------	------------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M12
--------------------	-----

Type	Prise femelle
------	---------------

Matériau de corps de poignée	TPU
------------------------------	-----

Nombre de pôles	3 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Courant de service par contact	4 A
--------------------------------	-----

Verrouillage	Fixation vissée
--------------	-----------------

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M12
--------------------	-----

Type	Prise mâle
------	------------

Matériau de corps de poignée	TPU
------------------------------	-----

Nombre de pôles	3 pôles
-----------------	---------

Modèle	Coudé
--------	-------

Courant de service par contact	4 A
--------------------------------	-----

Propriétés du câble

Nombre de brins	3 pièce(s)
-----------------	------------

Section des brins	0,34 mm ²
-------------------	----------------------

Couleur de la gaine	Noir
---------------------	------

Blindé	Non
--------	-----

Modèle de câble	Câble de liaison
-----------------	------------------

Diamètre (extérieur) du câble	4,3 mm
-------------------------------	--------

Longueur de câble	1.500 mm
-------------------	----------

Matériau des brins	Cuivre
--------------------	--------

Matériau de gaine	PUR
-------------------	-----

Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non
---	-----

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement, pose fixe	-25 ... 80 °C
---	---------------

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
--------------------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27279218
------------	----------

eCl@ss 9.0	27060311
------------	----------

eCl@ss 10.0	27060311
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
-------------------	-----------------

Taille du filetage	M12
--------------------	-----

Type	Prise femelle
------	---------------

Matériau de corps de poignée	TPU
------------------------------	-----

Nombre de pôles	3 pôles
-----------------	---------

Modèle	Axiale
--------	--------

Courant de service par contact	4 A
--------------------------------	-----

Verrouillage	Fixation vissée
--------------	-----------------

Raccordement électrique

Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	TPU
Nombre de pôles	3 pôles
Modèle	Coudé
Courant de service par contact	4 A

Schémas de connexions

Schéma de câblage

