

## 기술 데이터 시트


### 중간 케이블

품목 번호: 150683

CB-M12-5000-3GF/WM

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 전기 데이터

### 성능 데이터

작동 전압	30V AC/DC
-------	-----------

## 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
모델	엑시얼
접점당 동작전류	4 A
잠금 장치	나사 연결

### 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
모델	굴절형
접점당 동작전류	4 A

### 케이블 특성

와이어 개수	3 개수
와이어 단면	0.34 mm <sup>2</sup>
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	중간 케이블
케이블 직경(외경)	4.3 mm
케이블 길이	5,000 mm
와이어 재료	구리
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 80 °C
--------------------	---------------

## 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

# 전기 연결

## 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
모델	엑시얼
접점당 동작전류	4 A
잠금 장치	나사 연결

## 연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	TPU
핀 개수	3 핀
모델	굴절형
접점당 동작전류	4 A

## 회로도

### 배선도

