

## 기술 데이터 시트

## 중간 케이블

품목 번호: 50120463

KB 301-3000-MA200

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 기본 데이터

인터페이스에 적합함	RS 232
------------	--------

## 연결

### 연결 1

연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀

### 연결 2

연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	10 핀
	6 핀

### 케이블 특성

와이어 개수	16 개수
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	중간 케이블
케이블 직경(외경)	8.1 mm
케이블 길이	3,000 mm
덮개 재료	PVC
드래그 체인 적합성	아니요

## 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

# 전기 연결

## 연결 1




연결부 종류	소켓 스트립
핀 개수	32 핀

## 연결 2

연결부 종류	JST ZHR
핀 개수	10 핀
	6 핀

# 액세서리

## 연결 기술 - 중간 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
  	50117011	KB USB A - USB miniB	서비스 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: USB 연결 2: USB 차폐됨: 예 케이블 길이: 1,500 mm 덮개 재료: PVC

## 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.