

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50117256

BTU 200M-D10

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| İçeriği | 2 adet altlık pulu |
| | 2 adet vida M3 x 16 |
| | 2 adet vida M3 x 20 |
| Ürün grubu için uygun | Endüstriyel sensörler, kübik |
| Bunlar için uygundur: | Seri 18 sensörleri |
| | Seri 25B sensörleri |
| | Seri 25C sensörleri |
| | Seri 28 sensörleri |
| | Seri 3B sensörleri |
| | Seri 3C sensörleri |
| | Seri 5 sensörleri |
| Seri 55 sensörleri | |

Sınıflandırma


| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |

Mekanik bilgiler

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Alüminyum |
| | Çelik, galvanize |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj sistemi |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Sac sıkma montaj braketi |
| | yuvarlak çubuk 10 mm için |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | M3 vidaları için uygundur |
| | vidalanabilir |
| Montaj ünitesi türü | 360° döner |
| | ayarlanabilir |
| | kelepçelenebilir |
| Malzeme montaj ünitesi | Metal |

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



Aksesuarlar

Mikro üçlü reflektörler

| Ürün no. | Adı | Ürün | Tanım |
|----------|------------|-----------|---|
| 50040895 | MTKS 20x20 | Reflektör | Yapı şekli: dikdörtgen Üçlü boyutu: 1,2 mm Yansıtma yüzeyi: 20 mm x 20 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PMMA8N Montaj braket: Geçiş montaj braket, yapıştırılabilir |

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.