

Technisch gegevensblad

Reflecterende folie

Art.-nr.: 50110191

REF 6-A-25x25

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Richtingsonafhankelijk	Nee
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	25 mm
Montagemaat hoogte	25 mm
Reflectievlak hoogte	25 mm
Reflectievlak breedte	25 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	1 g
Type bevestiging	zelfklevend

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	39191080
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467