

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50143660

A7-MW2.5

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	A7
zawarty	4 szt. nakrętki sześciokątne M5 / stal nierdzewna 4 szt. pierścienie osadcze sprężynujące M5 / stal nierdzewna 4 szt. podkładki A5,3 / stal nierdzewna 4 szt. śruby z łbem walcowym M5 x 20 / stal nierdzewna
Przeznaczony dla	Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii A7 – Advanced Series

Dane mechaniczne

Konstrukcja	Kształt L
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	74 mm x 70 mm x 67 mm
Masa netto	151 g
Wersja elementu mocującego	Kątowniki kształt L
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	Mocowanie przelotowe
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przykręcany
Rodzaj elementu mocującego	szttywne

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	73182900
ECLASS 5.1.4	27371233
ECLASS 8.0	27371233
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371233
ECLASS 11.0	27371233
ECLASS 12.0	27371233
ECLASS 13.0	27371233
ECLASS 14.0	27371233
ECLASS 15.0	27371233
ECLASS 16.0	27371233
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153
ETIM 7.0	EC001153
ETIM 8.0	EC001153
ETIM 9.0	EC001153
ETIM 10.0	EC001153
UNSPSC 26.08	32151500

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

