

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50119332

BTU 900M-D10

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	2 adet vida M4 x 20
	2 adet vida M4 x 25
	her biri 4,3 mm çapında 2 adet altlık pulu
Ürün grubu için uygun	Sabit barkod okuyucusu
Bunlar için uygundur:	Barkod okuyucusu seri BCL 92
	Reflektör (M)TKS 30x50
	Reflektör (M)TKS 40x60
	Reflektör TKS 50x50
	Seri 46C sensörleri

Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Alüminyum
	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj braket
	yuvarlak çubuk 10 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	360° döner
	çevrilebilir
	kelepçelenebilir
Malzeme montaj ünitesi	Metal

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015