

Karta danych technicznych

Wtyczka do wbudowania

Nr art.: 63000844

AC-PLP-8

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Materiał Tworzywo sztuczne

Liczba pinów 8 -pin

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza otwarty koniec

Właściwości przewodu

Liczba żył 8 Piece(s)

Dane mechaniczne

Masa netto 13 g

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27270692

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440103

ECLASS 12.0 27440103

ECLASS 13.0 27440103

ECLASS 14.0 27440103

ECLASS 15.0 27440103

ECLASS 16.0 27440103

ETIM 5.0 EC002594

ETIM 6.0 EC002594

ETIM 7.0 EC003570

ETIM 8.0 EC003570

ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570

UNSPSC 26.08 39121413

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ male

Materiał Tworzywo sztuczne

Liczba pinów 8 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza otwarty koniec